

EINFÜHRUNG

Vorverkaufsdatum: 15. Juli 2006

PRODUKTBESCHREIBUNG

Speziell ausgelegt um alle RCP Mikrofaser Reinigungslösungen zu verstauen, die Sicherheitsvorschriften im Gesundheitswesen einzuhalten und gleichzeitig maximalen Stauraum zu bieten.

In Verbindung mit unserem breiten Angebot an Zubehör und Mikrofasereimern bieten sie ein vollständiges Reinigungssystem für die Anwendung im Gesundheitswesen.

SCHLÜSSELPUNKTE FÜR DEN VERKAUF

Sicherheitsfach

Zusätzlicher Schutz für Reinigungszubehör.
Zugang von beiden Seiten.

Lobby Schaufelhalter

Doppelte, abschliessbare Türen

Leicht zu öffnende Türen
verbergen das
Reinigungszubehör

Plattform für Mikrofaser- Desinfektionseimer

Mit Stauraum für MF Rahmen und
Eimerdeckel.

Stauraum für Sicherheitsschilder

Platz für bis zu 4
Sicherheitsschilder

Leise Laufrollen

Spurlose Laufrollen für leichte Handhabung – Ideal für
lärmempfindliche Umgebungen



Arbeiten mit einem kompletten Mikrofaser-Reinigungssystem

Vervollständigt die Mikrofaserreinigungszubehörreihe von RCP.

Sicherheitsfach und verschliessbarer Schrank

Leicht zu öffnen und zugänglich, verbirgt Reinigungszubehör. Bietet zusätzlichen Schutz für Reinigungszubehör in empfindlichen Umgebungen.

Von beiden Seiten zugänglich.

Sichere Mop- und Besenhalterung

Die Griffe halten die Stiele fest in der gewünschten Höhe so dass nasse Mops über den Eimern getrocknet werden können.

Komfortwagengriff

Der verbesserte Griff erleichtert die Handhabung des Wagens für Benutzer aller Grössen.

Stauraum

9L Sanitärkästchen und 28L Ordnungsboxen passen an den Wagen und gewährleisten die Organisation von mehreren Reinigungswerkzeugen sowie die Trennung von sauberen und schmutzigen Mops.

High-End Aesthetic

Der neueste Stil, in scharfem Kontrast zu den standardmässigen Edelstahlkästen auf Rädern

SCHLÜSSELFAKTEN FÜR DEN MARKT

Desinfektion und Einschränkung von Kreuzkontaminierung

Im Gesundheitswesen wird gesteigerter Wert auf die Vermeidung von Bakterienverbreitung gelegt, die nosokomiale Infektionen (Infektionsgefahr im Krankenhaus) und damit verbundene kostspielige Rechtsverfahren zur Folge haben können. Reinigungswagen sind ein Schlüsselfaktor in der Desinfektionskampagne im Gesundheitswesen .

Mikrofaser-Flachmops

Mikrofaserreinigung mit dem Flachmopsystem behauptet sich zur Zeit dank seiner höheren Leistung und die Aussicht auf Kostensenkung auf lange Sicht immer stärker im Gesundheitswesen. Reinigungswagen müssen sich weiter entwickeln, um den steigenden Anforderungen zu entsprechen .

Krankenhäuser ziehen es vor als 'hotelähnliche Institution' mit Gästen statt Patienten gesehen zu werden

Dieser Trend ist seit Jahren im Steigen begriffen, da Krankenhäuser miteinander um Patienten oder 'Gäste' werben. Diese Veränderung schlägt sich in vermehrten Teppichauslagen, neutraleren Farben und eleganteren, hotelähnlichen Architekturen und Möbeln nieder. Die neuen Reinigungswagen müssen dieser Umgebung angepasst werden.

9T75 - EIGENSCHAFTEN

Sanitär-caddies

Organisation von Wagenausrüstung und Werkzeugen mit abnehmbaren Caddies.

Abfalldeckel & Staufach

Praktischer Stauraum für Notizblöcke, Schreiber und persönliche Gegenstände



Mopstielhaltegriff für alle Grössen

Befestigt Mop- und Besenstiele sicher am Wagen



Lobby Schaufelhalter



Komfort-Wagengriff

Optionaler Slim Jim

Kann einen optionalen Slim Jim 3540 aufnehmen

Doppelte, verschliessbare Türen

Leicht zu öffnende Türen, verbergen das Reinigungszubehör

Plattform für Mikrofaser-Desinfektionseimer

Lock'n Go Anschluss

Dieses neue Anschlußsystem befestigt einen Mikrofaserseimer sicher am Wagen



Leise Laufrollen

Spurlose Laufrollen für leichte Handhabung

Grosser Vinyl Sack – 113L

Wasserdichter Abfallsack mit verbessertem Reissverschluss

Grosse Plattform

Für WaveBrake Combo Eimer (7577&7578), einzelnen Combo Eimer (01221), und Presseneimer (Q900)

9T75 - EIGENSCHAFTEN

Lock 'N Go

Mit dem Lock 'N Go System kann der **Mikrofaser Pedalpresseneimer (Q920)** an der gegenüberliegenden Seite der grossen Plattform am Wagen befestigt werden.

Die Vorteile von Lock 'N Go:

Durch Anschluss an den Wagen muss der Eimer nicht aufgehoben und auf den Wagen gesetzt werden.

Einrasten von Lock 'N Go:

1. Die **Komfortgriffe** müssen sich über der **grossen Plattform** befinden– dadurch entsteht ein "Freiraum" der für die Befestigung der Mopausrüstung benötigt wird. Um die Komfortgriffe zu drehen, gehen Sie wie folgt vor:




2. Heben Sie die kleine, vordere Plattform am Wagen an, um die 2 Stifte freizulegen.



Bucket Platform



Flip Platform Up



Lock Bucket Dolly Onto Lock 'N Go Pins

3. Nun heben Sie einfach den metallenen Pressbalken hinten am Eimer an und setzen ihn auf die Stifte auf. Der Eimer sollte nun genau zwischen den Wagenrädern ausgerichtet sein.



9T75 - ZUBEHÖR**9T80 - Grosser Vinylsack -113L**

- 20% grösser als 6173 Wagensack
- Wasserdichter Abfallsack mit verbessertem Reissverschluss

**9T82 – Sanitär-caddy – 9L**


- Tiefer, um den Inhalt zu verbergen und Verschütten zu reduzieren
- Passt sicher oben in den Wagen

**9T83 - Eimer mit Farbkodierung – 5L
4er Satz (blau, rot, gelb, grün)**



- Nimmt Reinigungslösung, MF Tücher und Reinigungszubehör auf
- Kann durch 2 optionale Sanitär-caddies ersetzt werden

**9T84 – Ordnungsboxen – 28L**

- 27 cm tief für maximale Staukapazität
- Verbessert und beschleunigt Aufladen des Wagens

**9T85 - Verschlussbare Schränke
& 9T86 – Verschlussbare Sicherheitshaube**

- Zugang von beiden Seiten des Wagens
- Universalschlüssel passt in die gleichen Schlösser (2)
- Passt zu 9T72 und 9T74.

**6179 - Abfallsackdeckel & Staufach**

- Bedeckt Abfallsacköffnung, bietet eine flache Schreibfläche
- Zur Unterbringung von Zubehör, Notizbüchern und Protokolllisten

**9T89 - Dreifacher Abfallsackhalter**

- Ersetzt den einfachen Sack zur Abfalltrennung

**9T90 - Black Fabric 9- Pocket Organizer**

- Polyesterstoff hoher Qualität mit wasserdichter PVC Beschichtung
- Für ein breites Sortiment von Reinigungswerkzeugen und Zubehör



9T75 - NUTZEN

EIGENSCHAFTEN	VORTEILE	NUTZEN
Oberfläche von beiden Seiten zugänglich Sicher verschliessbares Fach	Sichert Inhalt und bietet leichten Zugang	Attraktiver/Diebstahlsicher
Verschliessbare Türen, von beiden Seiten zugänglich	Sichert Inhalt und bietet leichten Zugang	Attraktiver/Diebstahlsicher
Netzstrukturkonstruktion	Rostfrei / Leicht zu reinigen	Weniger Wartungsaufwand, Bessere Hygiene
Lock 'N Go Eimerbefestigung	Befestigt Q920	Weniger Wege zum Vorratsschrank
Abnehmbare Sanitär-caddies	Anordnen von Flaschen und Reinigungszubehör auf der oberen Fläche	Verbesserte Produktivität
Komfort-Wagengriff	Leichtes Manövrieren schwerer Lasten	Weniger Muskelbelastung
200L Fassungsvermögen	Krankenhäuser haben einen höheren Bedarf an Raumpflegezubehör	Verbesserte Produktivität
Haltegriffe für Mopstiele in allen Grössen	Befestigt Mop/Besenstiele	Verbesserte Produktivität
Ordnungsboxen (28L)	Zum Ordnen von MF Reinigungszubehör	Verbesserte Produktivität

ZIELEND BENUTZER

- Gesundheitswesen
- Reinigungsunternehmen

PRODUKTINFORMATION

Gegenstand	Produktbeschreibung	Abmessungen (cm–L x B x H)	Gewicht (kg)
9T75-00-BLA	Krankenhausreinigungswagen	122,6 x 55,88 x 136	29,5

VERSANDINFORMATION

Gegenstand	Packungsgrösse	Versand Gwt/Ctn (kg)	Karton-abmessungen (cm–L x W x H)	Stücke/ Palette	Farbe	Produkt EAN Code
9T75-00-BLA	1	20,41 kg	99 x 68,5 x 61	3	Schwarz	086876180602

WETTBEWERBSÜBERBLICK

Wie lässt sich Netzstrukturplastik mit Edelstahl vergleichen?

Eine unabhängige Studie ergab folgendes :

- Normales Polyethylen und Polypropylen scheinen die natürliche Eigenschaft zu haben, das Wachstum der getesteten Mittel zu hemmen. In einigen Fällen entwickeln diese Materialien sogar einen "Hemmbereich" um die Muster herum.
- Edelstahl hingegen zeigte keine natürliche Fähigkeit das Wachstum der getesteten Mittel zu hemmen.
- Der Mythos, dass Edelstahl hygienischer ist als Plastik scheint aufgrund dieser unabhängigen Studie unbegründet zu sein.
- Die Plastikmaterialien, die zur Herstellung der Mopausrüstung und Reinigungswagen verwendet werden, sind daher genau so hygienisch wie Edelstahlprodukte.

Warum verschliessbare Türen auf beiden Seiten?

Der Wagen hat eine Tür an jeder Seite, die auf Wunsch verschlossen werden kann. Dank der 2 Türen wird der Zugang von beiden Seiten des Wagens für bessere Produktivität beschleunigt. Die Türen rasten beim Schliessen ein und brauchen nicht verschlossen zu werden. Sie können sich also nicht öffnen wenn der Wagen um Ecken biegt.

Was ist das Sicherheitsfach?

Es ermöglicht den Zugang von beiden Seiten des Wagens und es kann an beiden Seiten verschlossen werden, wenn erwünscht. Wie die Türen, können auch hier die Schlösser für schnellen Zugang unverschlossen bleiben .

Was sind die Komfortgriffe?

Diese benutzerfreundlich ausgelegten **Griffe sind 20% breiter** als die Griffe an unseren herkömmlichen 6189 Wagen und leicht gebogen um einen komfortableren Griff zu gewährleisten. Dadurch ist es leichter mit schwer beladenen Wagen um die Ecke zu biegen. Ausserdem können sie an beiden Seiten des Wagens gegriffen werden, wodurch sie noch leichter zu manövrieren sind.

Ist der Vinylsack wirklich wasserdicht?

Ja, der Vinylsack hat wärmeverschweisste Nähte und vernähte Nähte um das Austreten von Flüssigkeit aus dem Abfallsack zu verhindern. Der Reissverschluss des Sacks ist so hoch angebracht, dass die Flüssigkeit im Sack bleibt ohne überzulaufen.